



Grasa lubricante LINOMAX plus, Peso: 500g



Datos de pedido

Número de pedido	313190 500
GTIN	2050002053021
Clase de artículo	30N

Descripción

Ejecución:

Grasa de alto rendimiento parcialmente sintética para la lubricación regular de platos manuales y de sujeción automática. Su gran adherencia y resistencia al agua permiten conseguir fuerzas de sujeción constantes en caso de aplicación regular. La grasa especial se adhiere también en caso de rotación en el plato de torno.

Característica:

Densidad 1,33 g/cm³.

Clase de consistencia 2.

Coefficiente de rozamiento 0,09.

Conservación 3 años.

Suministro:

Cartucho de grasa de 500 g.

Nota:

¡Observar las dimensiones de la bomba de grasa! Dimensiones del cartucho: Ø 55 mm x 237 mm.

Descripción técnica

Forma	Pasta
Margen de temperatura de aplicación	-25 - 120 °C
Punto de inflamación	174 °C
Color	beis
Tipo de producto	Lubricante

