

Garant**Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP25mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293015 IP25
GTIN	4062406396602
Clase de artículo	29L

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:Para la fabricación de perfiles **en una operación.****Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

Material de corte	HSS
L	4 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	3,4 mm
Ø del taladro previo	3,6 mm
Tolerancia	+0,005 a +0,02 mm
perfil	Torx Plus®

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles