

**Garant****Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Material de corte	HSS
Ø del taladro previo	2,3 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	2,7 mm
L	2 mm
Tolerancia	+0,005 a +0,02 mm
perfil	Torx Plus®

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles