

**Garant****Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293015 IP6
GTIN	4062406396558
Clase de artículo	29L

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

**Descripción técnica**

Material de corte	HSS
L	1,7 mm
Ø del taladro previo	1,5 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	1,7 mm
Tolerancia	+0,01 a +0,02 mm
perfil	Torx Plus®

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles