

Garant**Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx Plus®: IP6mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293017 IP6 |
| GTIN | 4062406396725 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Ø del taladro previo | 1,5 mm |
| Material de corte | HSS |
| Torx® oscilación diámetro exterior | 1,7 mm |
| L | 1,7 mm |
| Tolerancia | +0,01 a +0,02 mm |
| perfil | Torx Plus® |

| | |
|------------------|--|
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |