

**Cerradura de cilindro bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085880 40
GTIN	4045197442833
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Candado con mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado, cromado y bloqueo doble.

Cuerpo de latón macizo.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar **una** cerradura o cilindro, y es única.

Suministro:

Candado con 3 llaves.

Descripción técnica

Apto para sistemas de cerradura	no
Adecuado para bombillos	no
Ø de arco	6 mm
Material arco	Acero, cromado
con cubierta de agujero de llave	no
Arco templado	sí

Arco de bloqueo doble	sí
Ø de carcasa	40 mm
Mecanismo de cierre	Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Material de la carcasa	Latón
Cantidad de llaves	3
Número de cerraduras	1
Cierre	bloqueo diferente
Tipo de producto	Candado