

Garant

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/12mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	20 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 1616H12
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Calzo	269005 9
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Calzo Tipo 9	269005 9
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5