

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
16/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260706 16/12
GTIN	4062406396817
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	18 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Calzo	269005 9
Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 1616H12
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Calzo Tipo 9	269005 9
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5