

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	SVHCR/L 2525M11
Longitud de la cabeza L ₁	22,9 mm
Longitud total L	150 mm
Plaquita de corte adecuada	VC.. 1103..
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 22
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 22

269028 22