

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
16/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	31,4 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	15 mm
Longitud total L	200 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	2 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Código ISO Soporte	E16R SVJBR/L 11
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	9,5 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	22 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
---	----------