

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
20/11mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 261112 20/11  |
| GTIN              | 4062406398026 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción técnica**

|   |                  |
|---|------------------|
| Ángulo de ajuste $\kappa$               | 142 grados       |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7         |
| Longitud total L                        | 250 mm           |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min}$  | 24 mm            |
| Código ISO Soporte                      | E20S SVJBR/L 11  |
| Longitud de la cabeza $L_1$             | 38 mm            |
| Longitud de sujeción $L_2$              | 19 mm            |
| Anchura de cuello $L_4$                 | 11 mm            |
| Desplazamiento central $L_3$            | 2 mm             |
| Tamaño de placa                         | 11 mm            |
| Plaquita de corte adecuada              | VB.. 1103..      |
| Ø de mango $D_s$                        | 20 mm            |
| Norma                                   | Norma de fábrica |
| Tipo de boca                            | derecha          |
| Profundidad de giro interior hasta      | 8xD              |
| Material de corte                       | MD               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí                  |
| Aplicación             | Cilindrado interior |
| Tipo de producto       | Barra de mandrinar  |

---

## Accesorios

|   |          |
|---|----------|
| Juego de tornillos para plaquita Tipo 7 | 269028 7 |
|---|----------|