

**Garant****Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Código ISO Soporte	E25S SVJBR/L 16
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	44 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	28 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	24 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	16,5 mm
Tamaño de placa	16 mm
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Longitud total L	250 mm
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	4,6 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
---	----------