

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	VB.. 1103..
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Desplazamiento central L_3	2 mm
Código ISO Soporte	E20S SVJBR/L 11
Tamaño de placa	11 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de la cabeza L_1	38 mm
Longitud de sujeción L_2	19 mm
Anchura de cuello L_4	11 mm
Ø de mango D_s	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
---	----------