

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Anchura de cuello L ₄	16,5 mm
Longitud total L	250 mm
Longitud de la cabeza L ₁	44 mm
Código ISO Soporte	E25S SVJBR/L 16
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Desplazamiento central L ₃	4,6 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	28 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
-----------------------------------------	----------