

Garant

Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda, Sin revestimiento, M-LH: M5



Datos de pedido

Número de pedido	130460 M5
GTIN	4062406398002
Clase de artículo	11G

Descripción

Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

Aplicación:

Para rosca a izquierda métrica según DIN13.

Tipo de rosca: M-LH

Material de corte: HSS

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 0,8 mm

Longitud total L: 50 mm

Ø de mango D_s: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 4,2 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Número de filos Z	3
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Norma	DIN 352

Paso de rosca	0,8 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Tamaño de rosca	M5
Tipo de rosca	M-LH
Ø de rosca	5 mm
Profundidad de rosca	15 mm
Longitud total L	50 mm
Ø de mango D _s	6 mm
Material de corte	HSS
Ø de agujero para roscar	4,2 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones
Acero < 500 N/mm ²	adecuado
Acero < 750 N/mm ²	adecuado
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones