

## Garant

### Juego de machos de roscar manuales, rosca a izquierda, Sin revestimiento, M-LH: M8



#### Datos de pedido

Número de pedido	130460 M8
GTIN	4062406398125
Clase de artículo	11G

#### Descripción

##### Ejecución:

Juego de 3 piezas, **compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.**

##### Aplicación:

Para rosca a izquierda métrica según DIN13.

Tipo de rosca: M-LH

Material de corte: HSS

Norma: DIN 352

Clase de tolerancia: ISO 2 6H

Paso de rosca: 1,25 mm

Longitud total L: 56 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 6 mm

Vástago cuadrado □: 4,9 mm

Ø de agujero para roscar: 6,8 mm

#### Descripción técnica

Número de filos Z	3
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Ø de agujero para roscar	6,8 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Norma	DIN 352
Tamaño de rosca	M8
Material de corte	HSS
Profundidad de rosca	24 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Paso de rosca	1,25 mm
Tipo de rosca	M-LH
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Longitud total L	56 mm
Ø de rosca	8 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	A
Forma del corte previo	C
Forma del corte previo	D
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		

Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
GG(G)	adecuado con restricciones
Uni	adecuado
Aceite	adecuado
seco	adecuado con restricciones