



## Estereoscopio STEMI 305 con salida de cámara, Tipo: 305TRINO



### Datos de pedido

Número de pedido	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Clase de artículo	49B

### Descripción

#### Ejecución:

Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Greenough para la máxima calidad de imagen. **Fuente de luz LED vertical integrada.** Regulación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm. Con proyector K LED adicional con rayo de luz enfocable y regulable en altura. Con salida de cámara integrada C-Mount.

#### Partes opcionales:

AxioCam 491852 y 491853

Accesorios de polarización para proyecto y luz de transmisión.

Cabezales ópticos 0,75 x / 1,5 x / 2,0 x a petición.

#### Nota:

**Disponible opcionalmente:** Versión con cámara Wi-Fi integrada y router. Versión sin equipo proyector de luz.

Ampliación (múltiplo): 8 - 40

Zoom: 5 : 1

Ø campo visual: 29 mm

Ocular: PL 10x

Distancia de trabajo: 110 mm

## Descripción técnica

Zoom	5 : 1
Ocular	PL 10×
Ø campo visual	29 mm
Distancia de trabajo	110 mm
Ampliación (múltiplo)	8 - 40
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Estereoscopio

## Accesorios

Cámara microscópica AxioCam 105 color Tipo 105C	491853 105C
Anteojeas, par	491832
Cámara microscópica AxioCam ERc5s Tipo ERC5S2	491852 ERC5S2