

RIHETEC

Boquilla de refrigerante MiniKD con conexión esférica, Tipo × longitud del tubo: 10X70



Datos de pedido

Número de pedido	319470 10X70
GTIN	4260711110382
Clase de artículo	33C

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas. Ejecución de acero fino, el tubo flexible se puede curvar hacia el filo. Presión máxima hasta 10 bares.

Especial para soportes VDI y BMT compactos **con orificio para refrigerante**.

La MiniKD ha sido desarrollada especialmente para el uso en soportes VDI compactos, pero también es compatible con muchos otros portaherramientas con refrigeración externa. Se caracteriza por su manejo sencillo y su tubo refrigerante que se puede ajustar a la perfección. El montaje es muy sencillo.

Descripción:

La MiniKD es una boquilla de refrigerante y está formada por una bola de acero fino o una rosca y un tubo de un material compuesto flexible. Las piezas están unidas fijamente.

Nota:

Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.

Descripción técnica

Tipo	MiniKD
Ø de bola	10 mm
Ejecución	Cabeza esférica
Longitud tubo	70 mm
Ø paso tubular	4 mm

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Boquilla de refrigerante