



## Boquilla de refrigerante HighPressure acodado 60°, Rosca: M10X1



### Datos de pedido

Número de pedido	319475 M10X1
GTIN	2050002048218
Clase de artículo	33C

### Descripción

#### Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.

**Boquilla de alta presión** – especial para presiones elevadas de hasta 80 bares. Posición angular de la boquilla regulable. Modelo robusto y duradero de aluminio.

Boquilla acodada 60°, modelo multiperforado 7 (orificios) × Ø 1 mm.

#### Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de una conexión roscada.

### Descripción técnica

Tipo	acodadas
Ejecución	Rosca
Rosca de conexión	M10×1
Ø paso tubular	1 mm
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Boquilla de refrigerante