

**Imán de agarre plano con rosca interior, Ferrita, Ø: 63mm****Datos de pedido**

Número de pedido	085915 63
GTIN	2050000965302
Clase de artículo	08Q

**Descripción****Ejecución:**

- Sistema magnético plano apantallado de ferrita dura con casquillo con rosca interior.
- Superficie galvanizada.
- Resistente a temperaturas de máx. 120 °C.

**Aplicación:**

Para sujetar, montar, montar por fijación atornillada.

**Nota:**

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

**Descripción técnica**

Altura	14 mm
Material superficie	galvanizado
Ø	63 mm
Casquillo roscado	sí
Altura con rosca	30 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	120 °C
Rosca	M8 mm
Peso	240 g
Fuerza de sujeción nominal	350 N

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Imán de amarre plano