



## Distanciómetro láser, Tipo: GLM50-27C



### Datos de pedido

Número de pedido	465560 GLM50-27C
GTIN	4059952518824
Clase de artículo	46T

### Descripción

#### Ejecución:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1. Manejo sencillo con interfaz de usuario perfeccionada y pantalla iluminada. Función de implantación. El inclinómetro integrado de 360° capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Crear vistas horizontales digitales, importar y editar vistas horizontales existentes y exportar el resultado del trabajo, así como acotado sencillo de obras. Transferencia de datos y documentación rápida y eficiente gracias a la conectividad Bluetooth y la aplicación MeasureOn de Bosch.

#### Modelo de texto publicitario:

Distanciómetro láser con carcasa robusta resistente a choques con protección contra salpicaduras de agua y polvo. Pantalla iluminada de tres líneas para la legibilidad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1. Rosca para soporte 1/4 pulgada. El inclinómetro integrado de 360° capta la inclinación de un objeto cuando la carcasa se coloca directamente en este y permite una medición indirecta de la altura. Crear vistas horizontales, importar y editar vistas horizontales existentes y exportar los resultados del trabajo, así como acotado sencillo de obras. Transferencia de datos vía Bluetooth®.

#### Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluido estuche de protección. Incl. pilas n.º 081551 LR6.

**Partes opcionales:**

Soporte de medición n.º 468558.

## Descripción técnica

Peso	200 g
Adición/sustracción	sí
Serie	GLM50-27C
Sensor de inclinación	360 grados
Rosca para soporte	1/4 pul
Interfaz	Interfaz Bluetooth
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR6
Vida útil de la batería (mediciones)	25000
Longitud	119 mm
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	2
Consulta de la última medición	sí
Precisión de medición	±1,5 mm
Altura	29 mm
Medición mínima / máxima	sí
Anchura	53 mm
Alcance	50 m
Alimentación eléctrica	081551 LR6
Clase de protección IP	IP 65
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro

