

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260328 8/07
GTIN	4062406401061
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L ₃	8 mm
Código ISO Soporte	AH08K SDQCR/L07
Longitud total L	125 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	12 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7