

Garant**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/07mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260329 8/07
GTIN	4062406401078
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Ø perforación previa mínima D_{\min}	12 mm
Longitud de sujeción L_2	7 mm
Código ISO Soporte	AH08K SDQCR/L07
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L_1	20 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	8 mm
Ø de mango D_s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
---	----------