

Garant**Barra de mandrinar HSS, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita: 8/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260332 8/07
GTIN	4062406401085
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Código ISO Soporte	AH08K SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13,5 mm
Longitud de voladizo L ₁	40 mm
Tamaño de placa	7 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Desplazamiento central L ₃	7,5 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500