

Garant
**Barra de mandrinar HSS, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
8/07mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260333 8/07
GTIN	4062406401092
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	125 mm
Longitud de sujeción L ₂	7 mm
Desplazamiento central L ₃	7,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	13,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Código ISO Soporte	AH08K SDUCR/L07
Longitud de voladizo L ₁	40 mm
Tamaño de placa	7 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	5×D
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7	269028 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500