

Garant**GARANT GreenPlus Power Force, Contenido (ml o l): 20****Datos de pedido**

Número de pedido	088006 20
GTIN	4062406403171
Clase de artículo	01L

Descripción**Ejecución:**

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.

Poder desengrasante extremo gracias a la tecnología híbrida. La suciedad quemada, las grasas especiales, los aceites, el hollín, las marcas de goma, el betún, las ceras y pastas se disuelven por medio de extractos vegetales y se eliminan rápidamente de la superficie mediante la tecnología de tensioactivos. Bidón de 20 litros. En caso necesario, pedir también el grifo de descarga (n.º 088010 tam. 20-30).

Power Force es un limpiador acuoso de poca espuma, basado en materias primas que se regeneran. Los principios activos naturales disuelven eficazmente la suciedad sin atacar las superficies. Su olor agradable y la ausencia de disolventes y COV lo convierten en el compañero perfecto para un trabajo seguro y potente. Power Force es una eficaz alternativa a los disolventes. Además de su aplicación manual, también se puede utilizar en aparatos de limpieza de piezas. En esta aplicación, el limpiador se puede utilizar varias veces y fomenta la idea del uso cíclico de los recursos. Esto no solo ahorra recursos, sino que también evita residuos. Gracias a la certificación NSF, el limpiador no solo se puede utilizar para tareas de mantenimiento, sino también en la industria alimentaria.

- **Sin etiquetar.**
- **Uso manual y mecánico.**
- **Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.**

- **Apto para rellenar botellas pulverizadoras y pulverizadores a presión.**

Descripción técnica

Punto de ebullición	100 °C
Forma	líquido
Color	transparente
Margen de temperatura de aplicación	2 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	2 - 35 °C
Ejecución	Bidón
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Densidad	1,007 g/cm ³
Valor pH	10,5 - 11
Contenido	20 l
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Limpiador universal

Accesorios

GARANT GreenPlus Grifo de descarga de bidón adecuado para tamaño de bidón 20-30 l

088010 20-30