

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Contenido (ml o l): 500**Datos de pedido**

Número de pedido	088006 500
GTIN	4062406403164
Clase de artículo	01L

Descripción**Ejecución:**

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.

Poder desengrasante extremo gracias a la tecnología híbrida. La suciedad quemada, las grasas especiales, los aceites, el hollín, las marcas de goma, el betún, las ceras y pastas se disuelven por medio de extractos vegetales y se eliminan rápidamente de la superficie mediante la tecnología de tensioactivos. Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.

Power Force es un limpiador acuoso de poca espuma, basado en materias primas que se regeneran. Los principios activos naturales disuelven eficazmente la suciedad sin atacar las superficies. Su olor agradable y la ausencia de disolventes y COV lo convierten en el compañero perfecto para un trabajo seguro y potente. Power Force es una eficaz alternativa a los disolventes. Además de su aplicación manual, también se puede utilizar en aparatos de limpieza de piezas. En esta aplicación, el limpiador se puede utilizar varias veces y fomenta la idea del uso cíclico de los recursos. Esto no solo ahorra recursos, sino que también evita residuos. Gracias a la certificación NSF, el limpiador no solo se puede utilizar para tareas de mantenimiento, sino también en la industria alimentaria.

- **Sin etiquetar.**
- **Uso manual y mecánico.**
- **Certificado NSF para el ámbito de la alimentación.**

Descripción técnica

Color	transparente
Margen de temperatura de aplicación	2 - 40 °C
Forma	líquido
Temperatura de almacenamiento	2 - 35 °C
Punto de ebullición	100 °C
Ejecución	Frasco pulverizador
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Valor pH	10,5 - 11
Densidad	1,007 g/cm ³
Contenido	0,5 l
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Limpiador universal