



## Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 120, Ø de sujeción D1: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	304319 20
GTIN	4062406422127
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

- Con RFID/perforación Balluffchip.
  - Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
- Con canales de refrigeración que no se pueden cerrar.

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

#### Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

#### Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

### Descripción técnica

Ø exterior D	52 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	20
Adaptador	HSK-A 63 A = 120
Norma asiento	ISO 12164-1

Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\emptyset$ de sujeción D1 20 mm	309900 20
---	-----------