

HOLEX**Cono de sujeción plano, HSK-A 100 A = 160, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	304417 6
GTIN	4062406422219
Clase de artículo	32A

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	6
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Ø exterior D	25 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 160
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	ISO 12164-1

Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con \varnothing de sujeción D1 6 mm	309900 6
--	----------