



Cono combinado portafresas, HSK-A 100 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	306277 16
GTIN	4062406422622
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Calidad de equilibrado G 6,3 con 20000 rpm.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.º 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

Ø exterior D	32 mm
Longitud cono portafresas L ₄	27 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	16
Llave especial adecuada n.º 309840	16
Longitud cono portafresas L ₃ con anillo de arrastre	17 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	HSK-A 100 A = 100
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 20000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas

Accesorios

Anillo de arrastre Para Ø de mandrino 16 mm	309870 16
Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 16 mm	309860 16
Llave especial Para Ø de mandrino 16 mm	309840 16