



Acoplamiento industrial Empalme de manguera, Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal): 13mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 080232 13 |
| GTIN | 4062406423162 |
| Clase de artículo | 02A |

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento industrial construido para un caudal elevado optimizado de 2000 l/min (aire), **VL 7,8**. Acoplamiento de cierre rápido por un lado, de alta calidad y robusto. Válvula optimizada para el flujo, caudales extremadamente elevados, caída de presión reducida, larga vida útil, gran seguridad de funcionamiento y estanqueidad absoluta.

Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.

Material:

Latón niquelado, casquillo de acero templado y niquelado.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------|
| Valor del flujo | 2000 l/min |
| Presión de servicio máx. | 35 bar |
| Material | Latón |
| Ø interior empalme de manguera (diámetro nominal) | 13 mm |
| Tipo de producto | Acoplamiento |

