

DYMO**Equipo de rotulación, Tipo: 5200****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 5200
GTIN	3501170841402
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. **Impresora de etiquetas industrial robusta** para la rotulación sencilla de cables, paneles de distribución, estanterías, etc. **Teclas de acceso rápido** para caracteres de uso frecuente en la electrotécnica.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones. Equipo de rotulación con batería de iones de litio y fuente de alimentación. 1 cartucho para cinta de escritura de nailon blanco 19 mm × 3,5 m, 1 etiqueta de vinilo industrial blanca 12 mm × 5,5 m.

Nota:

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**
- **Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.**

Descripción técnica

posibles anchuras de letra	9; 12; 19 mm
Anchura	124 mm
Cortador de cinta modelo	manual
Cantidad de baterías contenidas	1
Adaptador de red	incl.
Longitud	64 mm
Número caracteres / símbolos disponibles	100
Particularidad	Almacén etiquetas
Altura máxima de la letra	13 mm
Número de estilos	4
Tipo	Rhino 5200
Tipo batería	Ion de litio
Número de anchuras de letra	2
Número tamaños letra	7
Diseño teclado	ABC
Suministro de energía	a batería
Número de líneas de texto	1-4
Altura	234 mm
Cartucho para cinta de escritura adecuado	RHINO
Peso incluida batería	780 g
Número de caracteres visibles en el display	2x14
Embalaje	Maleta de transporte
Quality Dress	S0841400
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura Tipo W	085512 W
	085516 W

Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 3,5 m nailon Tipo W

Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 5,5 m vinilo Tipo W

085517 W

Cartucho para cinta de escritura Tipo W

085513 W

Cartucho para cinta de escritura 9 mm × 5,5 m vinilo Tipo W

085509 W

Cartucho para cinta de escritura Tipo W

085511 W

Cartucho para cinta de escritura Tipo W

085514 W

Cartucho para cinta de escritura 19 mm × 5,5 m Vinyl Tipo W

085510 W