

FLUKE.

Comprobador de tensión sin contacto, Tipo: LVD2**Datos de pedido**

Número de pedido	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Clase de artículo	47H

Descripción**Ejecución:**

Verificador de tensión compacto para detectar sin contacto conductores que llevan tensión. Iluminación adicional del punto de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing > 1$ mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Aplicación:

Comprobación de cables, tomas de corriente, cajas de conexión, etc. Si la punta de medición se ilumina en rojo y suena un pitido, hay tensión.

Descripción técnica

Categoría de sobretensión	CAT IV / 600 V
Clase de protección IP	IP 40
Cantidad de pilas contenidas	2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Intervalo de indicación CA	90 - 600 V
Suministro de energía	con pilas
Alimentación eléctrica	2x 081561 LR3
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------