

BENNING**Comprobador de fases, Tipo: VT2****Datos de pedido**

Número de pedido	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Para la comprobación rápida y sencilla de fases en tomas de corriente, cajas de ramificación, interruptores y lámparas. Pasacables localizados en cables aislados.

Función:

IP53: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Comprobación de fase, comprobación de cables aislados rotos. Comprobación adicional de campos magnéticos en válvulas, interruptores, relés, bombas y bobinas de campo magnético.

Norma:

DIN EN 61010-1.

Suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081561 tam. LR3.

Descripción técnica

Categoría de sobretensión	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Clase de protección IP	IP 53
Cantidad de pilas contenidas	2
Suministro de energía	con pilas
Gama de tensión CA	12 - 1000 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3
Material carcasa	Plástico ABS

Tipo de producto

Comprobador de fases

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3

081561 LR3