



Estroboscopio manual LED, Tipo: 476



Datos de pedido

Número de pedido	471200 476
GTIN	4029547001772
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de ajuste y estabilidad gracias a la rueda de ajuste de reacción dinámica. Luz de alta intensidad gracias a la optimización de la energía y la lámpara de destellos xenón de alta potencia. Función de memoria (el último valor se guarda al apagar). Entrada de activación para sincronizar la secuencia de destellos. Conexión de soporte en la carcasa. Duración de la batería mín. 2 horas.

Aplicación:

Medición de objetos muy pequeños o en lugares no accesibles, sin interrumpir las operaciones en curso. Óptimo para mediciones del número de revoluciones y para la inspección de piezas en movimiento de alta frecuencia.

Suministro:

Incluye maleta de transporte, cargador con 4 adaptadores de corriente y conector de señal de disparador.

Descripción técnica

Altura	50 mm
Suministro de energía	con pilas

Temperaturas de funcionamiento	0 - 40 °C
Cantidad de pilas contenidas	6
Límite de error	0,01 (± 1 dígito) %
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Anchura	65 mm
Capacidad de medición	30 - 12500 min ⁻¹
Longitud	240 mm
Peso	415 g
Calibración	I2
Tipo de producto	Estroboscopio

Servicios

Calibración Tacómetro / estroboscopio Tipo D	027900 D
--	----------

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------