

**Cabezal de sujeción blando, Top 52, Ø de taladro de inicio: 30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329969 30
GTIN	2050002052932
Clase de artículo	33H

Descripción**Ejecución:**

Cabezales de sujeción, **perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

Blando (dureza reducida de 40 HRC en la perforación) para el torneado interior propio.

Ventaja:

- **Fuerza de sujeción 25 % superior a la del cabezal de sujeción RD.**
- **Sin desplazamiento radial entre el cabezal de sujeción y el instrumento de sujeción, por lo que es insensible a la suciedad.**
- **Rigidez única en su género gracias a la gran superficie de apoyo de los segmentos de sujeción.**

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Recomendación:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.

Nota:

¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto **a petición!**

Descripción técnica

Adaptador	Top 52
Tipo de producto	Cabezal de sujeción