

Garant**Fijador de roscas 2GP22, Contenido: 250ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088060 250
GTIN	4062406422806
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP22** de resistencia baja. Viscosidad media. Ideal para uniones atornilladas fácilmente desmontables. Para asegurar tornillos con rosca fina.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Desmontaje	con herramienta normal
Par inicial de arranque mínimo	5,5 - 11,5 Nm

adecuado para material	Metal
Resistencia funcional según	3 - 6 h
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
Clase de resistencia	resistencia baja
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	estanco
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Resistencia manual al cabo de	5 - 10 min
Capacidad	250 ml
Viscosidad dinámica	800 - 1500 mPas
Punto de inflamación	100 °C
Base química	Metacrilato
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Forma	líquido
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Densidad	1,08 g/cm ³
Para tipo de rosca	métrica
Color	violeta
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas