

Garant**Fijador de roscas 2GP43, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088061 50
GTIN	4062406423414
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP43** de resistencia media. Sella y bloquea muchos tipos de uniones atornilladas. Gran resistencia frente a las vibraciones. Endurecimiento rápido en un número elevado de metales férricos. Mayor compatibilidad con el aceite.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Densidad	1,08 g/cm ³
----------	------------------------

Resistencia funcional según	3 - 6 h
Clase de resistencia	resistencia media
Color	azul
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	superficies aceitosas
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente a las vibraciones
Capacidad	50 ml
adecuado para material	Metal
Base química	Metacrilato
Par inicial de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Forma	líquido
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Viscosidad dinámica	1500 - 4000 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas