

Garant GREENPLUS

Fijador de roscas 2GP70, Contenido: 250ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088062 250
GTIN	4062406423445
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los fijadores de roscas anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Tipo **2GP70** de alta resistencia. Para la fijación de espárragos, rodamientos de bolas y rodamientos que normalmente no se tienen que aflojar. Para uniones atornilladas sometidas a grandes esfuerzos.

Aplicación:

Resistencia baja: separación fácil mediante herramientas normales. **Resistencia media:** separación posible con herramientas normales. **De alta resistencia:** separación solo posible con herramientas especiales o calentamiento (>150°C).

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Base química	Metacrilato
Para tamaño de rosca M hasta	M20

Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Viscosidad dinámica	300 - 900 mPas
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Forma	líquido
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Capacidad	250 ml
Color	verde
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Densidad	1,09 g/cm ³
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	aplicación versátil
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Clase de resistencia	altamente resistente
Desmontaje	pesado
adecuado para material	Metal
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	estanco
Propiedad	resistente al aceite
Par inicial de arranque mínimo	35 - 45 Nm
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Fijador de roscas