

**Garant****Sellador de roscas 5GP42, Contenido: 250ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088064 250
GTIN	4062406423483
Clase de artículo	01K

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP42**. Sellador para piezas de trabajo con roscas en instalaciones hidráulicas o neumáticas o piezas de conexión. Protección efectiva al aceite, agua, hidrocarburos y productos químicos.

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Densidad	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Par inicial de arranque mínimo	15 - 25 Nm
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Base química	Éster de metacrilato
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min

Clase de resistencia	resistencia media
Punto de inflamación	100 °C
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Viscosidad dinámica	400 - 800 mPas
Capacidad	250 ml
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Color	marrón
Forma	líquido
Desmontaje	con herramienta normal
intersticio máximo	0,15 mm
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Para tamaño de rosca M hasta	M26
Resistencia funcional según	3 - 6 h
adecuado para material	Metal
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador