

Garant GREENPLUS

Sellador de superficies 5GP74, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088067 50
GTIN	4062406423537
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP74**. Para sellar bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Clase de resistencia	resistencia media
Base química	metacrilato anaeróbico
Forma	líquido
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Desmontaje	con herramienta normal
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas

adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
Color	naranja
Densidad	1,09 g/cm ³
intersticio máximo	0,25 mm
Resistencia funcional según	3 - 6 h
adecuado para material	Metal
Resistencia manual al cabo de	5 - 20 min
Punto de inflamación	100 °C
Viscosidad dinámica	23000 - 35000 mPas
Propiedad	resistente al agua
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Capacidad	50 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador