

Garant GREENPLUS

**Sellador de roscas 5GP11, Contenido: 50ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088065 50
GTIN	4062406423490
Clase de artículo	01K

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP11**. Sella frente al agua, el aire comprimido, el gas, la gasolina, el GLP, así como otros productos químicos. Tixotrópico. El relleno de PTFE permite un desmontaje fácil. Especial para la obturación de racores cónicos/cilíndricos. Cuando se endurece, se forma un recubrimiento elástico.

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

adecuado para ámbito de aplicación	Atornillados
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
adecuado para ámbito de aplicación	Junta para tubos
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C

Punto de inflamación	100 °C
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Desmontaje	con herramienta normal
Resistencia manual al cabo de	15 - 20 min
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Para tamaño de rosca M hasta	M80
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Base química	Éster de metacrilato
adecuado para material	Metal
Par inicial de arranque mínimo	5 - 15 Nm
Capacidad	50 ml
Viscosidad dinámica	15000 - 25000 mPas
Forma	líquido
Color	blanco
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Clase de resistencia	resistencia baja
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador