

Garant GREENPLUS

**Sellador de roscas 5GP77, Contenido: 250ml****Datos de pedido**

Número de pedido	088066 250
GTIN	4062406423520
Clase de artículo	01K

**Descripción****Ejecución:**

Los selladores de roscas evitan las fugas de medios gaseosos y líquidos. Las aplicaciones típicas para selladores de roscas son, entre otras, la obturación de roscas cónicas de metal y piezas de conexión.

Tipo **5GP77**. Sellado de conexiones roscadas cónicas/cilíndricas hasta R3 pulgadas, p. ej., sistemas de tuberías de gas. Resistente al calor.

**Nota:**

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

**Descripción técnica**

Color	amarillo
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Junta para tubos
adecuado para ámbito de aplicación	Roscas de tubo
Clase de resistencia	altamente resistente
Par inicial de arranque mínimo	20 - 30 Nm

Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
intersticio máximo	0,35 mm
Para tamaño de rosca pulgadas	3 pul
Viscosidad dinámica	20000 - 40000 mPas
Capacidad	250 ml
Base química	Éster de metacrilato
adecuado para material	Metal
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	sin etiquetar
Desmontaje	con herramienta normal
Forma	líquido
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Densidad	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Para tamaño de rosca M hasta	M80
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador