

Garant GREENPLUS

Sellador de superficies 5GP73, Contenido: 250ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088068 250
GTIN	4062406423568
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP73**. Sellador para superficies tixotrópico de resistencia media, para la obturación de roscas metálicas. Obturación de cubiertas, bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Base química	metacrilato anaeróbico
Propiedad	resistente al agua
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Color	verde
Densidad	1,11 g/cm ³

Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Viscosidad dinámica	35000 - 60000 mPas
adecuado para material	Metal
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
intersticio máximo	0,2 mm
Clase de resistencia	resistencia media
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Capacidad	250 ml
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador