

Garant GREENPLUS

Sellador de superficies 5GP73, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088068 50
GTIN	4062406423551
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas. Tipo **5GP73**. Sellador para superficies tixotrópico de resistencia media, para la obturación de roscas metálicas. Obturación de cubiertas, bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	10 - 20 Nm
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Base química	metacrilato anaeróbico
Clase de resistencia	resistencia media
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes

Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Capacidad	50 ml
adecuado para ámbito de aplicación	Unión por bridas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para superficies
adecuado para material	Metal
Viscosidad dinámica	35000 - 60000 mPas
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Color	verde
Forma	líquido
intersticio máximo	0,2 mm
Propiedad	resistente al agua
Propiedad	resistente al aceite
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Densidad	1,11 g/cm ³
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Sellador