

Garant GREENPLUS

Unión de ensamblaje 6GP48, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088070 50
GTIN	4062406423599
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP48**. Producto de endurecimiento rápido con resistencia al calor para la fijación de uniones de ensamblaje cilíndricas. Para la sujeción de casquillos cilíndricos en bloques de motor. También adecuado para la fijación de los cojinetes en hornos adecuados.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Viscosidad dinámica	400 - 700 mPas
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Punto de inflamación	100 °C

Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Color	verde
intersticio máximo	0,2 mm
Forma	líquido
Densidad	1,1 g/cm ³
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Capacidad	50 ml
Clase de resistencia	altamente resistente
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Par inicial de arranque mínimo	40 Nm
adecuado para material	Metal
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Propiedad	endurecimiento rápido
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Base química	Metacrilato
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Producto de ensamblaje