

Garant GREENPLUS

Unión de ensamblaje 6GP38, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088069 50
GTIN	4062406423575
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP38**. Producto universal de endurecimiento rápido con la máxima resistencia mecánica para tensiones de cizallamiento y cargas dinámicas. Para la fijación de ruedas dentadas, poleas, uniones entre rotor y árboles en motores eléctricos.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

adecuado para material	Metal
intersticio máximo	0,25 mm
Forma	líquido
Punto de inflamación	100 °C

Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
Capacidad	50 ml
Para tamaño de rosca M hasta	M36
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
Propiedad	endurecimiento rápido
Color	verde
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,09 g/cm ³
Base química	Metacrilato
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
adecuado para ámbito de aplicación	Sellador para roscas
Viscosidad dinámica	3000 - 6000 mPas
Par inicial de arranque mínimo	40 Nm
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Producto de ensamblaje