

Garant GREENPLUS

Unión de ensamblaje 6GP60, Contenido: 50ml**Datos de pedido**

Número de pedido	088071 50
GTIN	4062406423612
Clase de artículo	01K

Descripción**Ejecución:**

En la técnica de fabricación de ensamblaje se unen dos o más piezas de manera concluyente. Al utilizar el adhesivo se emplea la superficie de ensamblaje completa para la unión firme. Se pueden conseguir transmisión de fuerza elevada y cargas dinámicas (elevada resistencia a la fricción).

Tipo **6GP60**. Para la reparación de zonas desgastadas y el restablecimiento de ajustes correctos. Intersticio amplio adecuado. El producto templado se puede mecanizar a través de taladrado, fresado o amolado.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.º 088004.

Descripción técnica

Base química	Metacrilato
Resistencia funcional según	3 - 6 h
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Viscosidad dinámica	200000 - 600000 mPas

Densidad	1,13 g/cm ³
Forma	pastoso
Propiedad	resistente mecánicamente
Propiedad	fluorescente bajo luz UVA
adecuado para material	Metal
Resistencia manual al cabo de	5 - 15 min
adecuado para ámbito de aplicación	Reparación
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Capacidad	50 ml
Punto de inflamación	100 °C
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 180 °C
intersticio máximo	0,3 mm
Clase de resistencia	altamente resistente
Color	plateado
Temperatura de almacenamiento	5 - 23 °C
Par inicial de arranque mínimo	18 Nm
Sostenibilidad	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tipo de producto	Producto de ensamblaje