



Panel de luz LED, Consumo de potencia: 48W



Datos de pedido

Número de pedido	081274 48
GTIN	5708997354537
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Con mango integrado y soporte para el montaje directo del foco para obra. Dos tomas de corriente Schuko permiten la conexión rápida y sencilla de herramientas eléctricas, sin necesidad de cables adicionales.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.

Descripción técnica

Tensión nominal	100 - 240 V
Peso	3430 g
Altura total	310 mm
Ángulo de emisión ajustable	100 grados

Longitud cable de conexión	5 m
Consumo de potencia	48 W
Longitud total	318 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Anchura total	117 mm
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado	6000 lm
Tipo de producto	Panel de luz