

Garant**Par de guantes MASTER CUT C OIL, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 094418 10 |
| GTIN | 4062406423278 |
| Clase de artículo | 01H |

Descripción**Ejecución:**

Ajustado y muy cómodo gracias a la tecnología de tejido del calibre 18. Recubrimiento de microespuma de nitrilo agradable para una sensibilidad al tacto excelente y una gran sensibilidad dactilar. Por lo tanto, resulta muy adecuado para manipular con precisión piezas pequeñas con bordes afilados. Gracias al recubrimiento de nitrilo de 3/4 hasta pasados los nudillos, también es ideal en entornos húmedos o aceitosos. Una segunda capa de recubrimiento de nitrilo arenado en la palma de la mano y los dedos proporciona un agarre muy seguro. Con flexión de los pulgares reforzada para aumentar la durabilidad.

GARANT MASTER CUT C OIL. Guante protector frente a cortes muy flexible con nivel de protección contra cortes C. Adecuado para **entornos de trabajo aceitosos con peligro de corte alto**, por ejemplo, en máquinas de arranque de viruta.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | MASTER CUT |
| Característica de los guantes | Articulación del pulgar reforzada |
| Característica de los guantes | Exento de DMF |
| Tecnología de punto | 18G |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42C |
| Material de base | HPPE |
| Recubrimiento | Nitril |
| Variante de recubrimiento | Recubrimiento 3/4 |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Precisión |
| Color | gris / negro |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | C |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |